


FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

Esivalmistelu

Mikrokuitupyyhkeet ja –mopit taso-, pysty- ja kalustepinnoille

Mikrokuitupyyhkeiden esivalmistelu

Suosittelut puhdistusaineliuoksen maksimimäärät eri siivousmenetelmissä

Tuote	Nihkeäpyyhintä			Kosteapyyhintä		
Pyyhkeiden määrä	1 kpl	10 kpl	20 kpl	1 kpl	10 kpl	20 kpl
r-MicronQuick 	0,2 dl	2 dl	4 dl	0,4 dl	4 dl	8 dl
PVAmicro PURmicro Active	0,3 dl	3 dl	6 dl	0,5 dl	5 dl	10 dl
r-MicroTuff Base 	0,2 dl	2 dl	4 dl	0,4 dl	4 dl	8 dl
r-MicroTuff Swift Max r-MicroTuff Plus	0,3 dl	3 dl	6 dl	0,5 dl	5 dl	10 dl
MicroRoll r-MicronSolo 	0,1 dl	1 dl	2 dl	-	-	-
MicroMulti 	0,5 dl	5 dl	10 dl	1 dl	10 dl	20 dl

Taso-, pysty-, ja kalustemoppien esivalmistelu




Suosittelut puhdistusaineliuoksen maksimimäärät eri siivousmenetelmissä

Tuote		Koko	Nihkeäpyyhintä		Kosteapyyhintä	
		Leveys	1 kpl	10 kpl	1 kpl	10 kpl
Swept Single r-Taso & kalustemoppi		35 cm	0,25 dl	25 dl	0,5 dl	5 dl
Swept Duo r-Taso- & kalustemoppi		35 cm	0,5 dl	5 dl	1 dl	10 dl
Swept Duo r-MicroPlus Pro		35 cm	0,5 dl	5 dl	1 dl	10 dl
Swept Single r-MicroTech Pro		35 cm	0,5 dl	5 dl	1 dl	10 dl
Swept Duo r-MicroTech Pro		35 cm	1 dl	10 dl	2 dl	20 dl
Swept Duo HygienePlus Pro		35 cm	0,5 dl	5 dl	1 dl	10 dl

Taso-, pysty-, ja kalustemoppien esivalmistelu



Moppi	Koko	Käyttö
Sweb Duo Lasi- ja kalustemoppi 	35 cm	Suositellaan käyttöä kostutuspullon kanssa. Näin saadaan tarvittavan pieni määrä kosteutta tasaisesti pinnalle tai suoraan moppiin. Kaksivaiheisessa pyhinnässä tai herkkien pintojen kohdalla voidaan kosteus laittaa suoraan moppiin ja käyttää toista puolta pinnan viimeistelyyn.
Sweb Duo r-Taso & Kaluste käsिमoppi  		Duo Käsिमoppia voidaan käyttää kaksivaiheeseen pyhintaan. Pesumenetelmä: Lian irrottaminen hankaavalla puolella, viimeistely mikrokuitunukkapuolella. Kuivapyyhintä/kosteapyyhintä: Mikrokuitupuolen kostuttaminen 0,5-1 dl menetelmän mukaan.
Sweb Duo käsिमoppi r-MicroPlus Pro  		Kostustus käytön mukaan. Nihkeäpyhinnästä pesumenetelmään 0,5 dl - 1,5 dl per käsिमoppi.
Sweb Duo r-SafetyPlus Pro  	35 cm	Duo r-SafetyPlus Pro -moppia voidaan käyttää kaksivaiheeseen pyhintaan. Pesumenetelmä: Lian irrottaminen hankaavalla puolella, viimeistely mikrokuitunukkapuolella. Kuivapyyhintä/kosteapyyhintä: Irtolian kerääminen hankaavalla puolella (esim. hiukset) ja kosteapyyhintä mikrokuitunukkapuolella. 1-2 dl menetelmän mukaan.
	50 cm	
MultiDuster Maxi r-MicroPlus Pro kalustemoppi  	47 cm	Kalustemoppi yläpölyjen ja ahtaiden välien pyhintaan. Nihkeäpyyhintä: Kalustemopin kostuttaminen 0,5 dl menetelmän mukaan.
Sweb Single r-Safety  	35 cm	Pesumenetelmä: Levitä tarvittava määrä käyttöliuosta suoraan puhdistettavalle pinnalle. Noin 2-4 m2 kokoinen alue kerrallaan. Irrota kiinnittynyt lika hankaamalla. Huuhtelee ja kuivaa pinta.
	50 cm	